

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.290 标准照明灯具

状态: 2026/4/3 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.290 - 标准照明灯具

供电电压：120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

## 特征

型号	SZ 4138.290
型式	带门位置开关
供货范围	标准照明灯具 照明灯泡 包括固定件 集成式门位置开关
额定功率	18 W
Ballast	连接在前面的磁性装置
连接方式	通过连接器供电 通道布线（灯排结构）
集成式门位置开关	是的
照明灯泡	荧光灯，底座 G13
防护等级	I（保护接地）
开关（型号）	集成电源开关/门位开关
灯具安装类型	用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V 交流
额定相间冲击耐受电压	500 V 交流
额定绝缘电压	500 V 直流/1s

## 特征

---

安装可能性	顶部框架 TS 水平型材：直接 TS, SE 垂直型材：带 TS 适配器角 顶部框架前后 SE 型材：带 TS 适配角支架 顶部框架侧面 SE 型材：直接
尺寸	宽度: 682 mm 高度: 117 mm 深度: 50 mm
工作温度范围	-15 °C...45 °C
插座	USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15)
贮存温度范围	-20 °C...70 °C
额定工作电压	120 V, 1~, 60 Hz
插座规格	USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15)
包装单元	1 件
净重	2.02 kg
毛重	2.22 kg
税率号	94054990
ECLASS 8.0	27189241
产品描述	SZ STANDARDLEUCHTE 18W, 120V/60HZ, UR

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
----	--