

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.400 标准照明灯具

状态: 2025/12/20 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



SZ 4138.400 - 标准照明灯具

供电电压：120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

特征

| | |
|---|--------------------------------|
| 型号 | SZ 4138.400 |
| 型式 | 不带门位置开关 |
| 供货范围 | 标准照明灯具 照明灯泡 包括固定件 |
| 额定功率 | 30 W |
| Ballast | 连接在前面的磁性装置 |
| 连接方式 | 门位置开关 通过连接器供电 通道布线（灯排结构） |
| 照明灯泡 | 荧光灯，底座 G13 |
| 防护等级 | I (保护接地) |
| 开关 (型号) | 集成电源开关/门位开关 |
| 灯具安装类型 | 用螺钉固定 |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500 V 交流 |
| 额定相间冲击耐受电压 | 1000 V 交流 |
| 额定绝缘电压 | 500 V 直流/1s |

特征

| | |
|------------|--|
| 安装可能性 | 顶部框架 TS 水平型材：直接 TS, SE 垂直型材：带 TS 适配器角 顶部框架前后 SE 型材：带 TS 适配角支架 顶部框架侧面 SE 型材：直接 AE、CM、TP：带通用角支架 AE：带有内部扩装用轨 |
| 尺寸 | 宽度: 987 mm 高度: 117 mm 深度: 50 mm |
| 工作温度范围 | -15 °C...45 °C |
| 插座 | USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15) |
| 贮存温度范围 | -20 °C...70 °C |
| 额定工作电压 | 120 V, 1~, 60 Hz |
| 插座规格 | USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.83 |
| 毛重 | 2.84 |
| 税率号 | 94054990 |
| EAN | 4028177581432 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
|----|--|