# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 4139.300 舒适性灯具

状态: 2025/11/22 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SZ 4139.300 - 舒适性灯具

供电电压: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

#### 特征

型 묵	SZ 4139.300
型式	不带门位置开关
供货范围	舒适性灯具
	照明灯泡
	灯具盖板
	包括固定件
额定功率	30 W
Ballast	大跨距 EVG
连接方式	通过连接器供电
	门位置开关
	通道布线(灯排结构)
照明灯泡	荧光灯,底座 G13
防护等级	I (保护接地)
开关(型号)	集成电源开关/门位开关
Light cover	是的
灯具安装类型	用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage,	2000 V 交流
phase to earth	
额定相间冲击耐受电压	1000 V 交流
额定绝缘电压	500 V直流/1s

© Rittal 2025 2

## 特征

安装可能性	顶部框架 TS 水平型材: 直接 TS, SE 垂直型材: 带 TS 适配器角 顶部框架前后 SE 型材: 带 TS 适配角支架 顶部框架侧面 SE 型材: 直接 AE、CM、TP: 带通用角支架 AE: 带有内部扩装用轨
尺寸	宽度: 987 mm 高度: 117 mm 深度: 50 mm
工作温度范围	-15 °C45 °C
插座	D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
贮存温度范围	-20 °C70 °C
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
插座规格	D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
包装单元	1件
净重	2.15
毛重	2.3
税率号	94054990
EAN	4028177092365
ECLASS 8.0	27189241

## 批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025