


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.020

紧装式照明灯具

状态: 2026/4/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.020 - 紧装式照明灯具

紧装式照明灯 - 外形纤细和节省空间的照明灯用于控制机柜内部照明



特征

型号	SZ 4140.020
您的获益	<p>更纤细：高度和深度减少大约 50 %，这样体积比传统灯具减少大约 75 %</p> <p>更迅捷：通过卡脚、螺钉或强粘性磁铁（选项）在 TS 孔上进行通用快速固定。简单地从侧面或后面推入安装照明灯具 - 一体式门制动器，可通过 2 极连接器连接</p> <p>透明的照明工具盖板，内开槽</p>
颜色	与 RAL 7035 类似
供货范围	<p>紧装式照明灯具，带卡角和螺钉安装固定套件</p> <p>照明灯泡</p> <p>灯具盖板</p> <p>连接线缆</p> <p>包括固定件</p>
额定功率	14 W

特征

连接电缆长度	3 m
Mounting distance screws	725 mm
Ballast	大跨距 EVG
连接方式	带开放式终端的集成连接导线 门位置开关
照明灯泡	荧光灯 T5
防护等级	II (防护绝缘隔离)
开关 (型号)	集成电源开关/门位开关
Cable deflection via rear possible	是的
Light cover	是的
灯具安装类型	用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件 (附件)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V 交流
额定相间冲击耐受电压	500 V 交流
额定绝缘电压	500 V 直流/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
安装可能性	顶部框架 TS 水平型材: 直接 TS、SE 垂直型材: 直接 顶部框架前后 SE 型材: 直接 顶部框架侧面 SE 型材: 直接 AE、CM、TP: 带磁性安装套件 AE: 带有内部扩装用轨
说明	门制动器, 可通过 2 极连接器连接
关于订货编号的说明	可以通过背面进行电缆转向

特征

尺寸	宽度: 705 mm 高度: 59 mm 深度: 24 mm
工作温度范围	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0.149 - 0.216 A
额定电流	0.073 - 0.127 A
贮存温度范围	-20 °C...70 °C
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1 件
净重	0.6 kg
毛重	0.62 kg
税率号	94054990
ECLASS 8.0	27189241
产品描述	SZ 紧凑型LEUCHTE 14W / 230V
