

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.120

紧装式照明灯具

状态: 2025/12/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.120 - 紧装式照明灯具

紧装式照明灯 - 外形纤细和节省空间的照明灯用于控制机柜内部照明



特征

型号	SZ 4140.120
您的获益	更纤细：高度和深度减少大约 50 %，这样体积比传统灯具减少大约 75 % 更迅捷：通过卡脚、螺钉或强粘性磁铁（选项）在 TS 孔上进行通用快速固定。简单地从侧面或后面推入安装照明灯具 - 一体式门制动器，可通过 2 极连接器连接 透明的照明工具盖板，内开槽
颜色	与 RAL 7035 类似
供货范围	紧装式照明灯具，带卡角和螺钉安装固定套件 照明灯泡 灯具盖板 连接线缆 包括固定件
额定功率	14 W

特征

连接电缆长度	3 m
Mounting distance screws	725 mm
Ballast	EVG
连接方式	带开放式终端的集成连接导线 门位置开关
照明灯泡	荧光灯 T5
防护等级	II（防护绝缘隔离）
开关（型号）	集成电源开关/门位开关
Cable deflection via rear possible	是的
Light cover	是的
灯具安装类型	用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件（附件）
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	由电源决定
额定相间冲击耐受电压	由电源决定
额定绝缘电压	由电源决定
在直流电下	0.57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
安装可能性	顶部框架 TS 水平型材：直接 TS、SE 垂直型材：直接 顶部框架前后 SE 型材：直接 顶部框架侧面 SE 型材：直接 AE、CM、TP：带磁性安装套件 AE：带有内部扩装用轨
说明	门制动器，可通过 2 极连接器连接

特征

关于订货编号的说明	可以通过背面进行电缆转向
尺寸	宽度: 705 mm 高度: 59 mm 深度: 24 mm
工作温度范围	-15 °C...45 °C
贮存温度范围	-20 °C...70 °C
额定工作电压	24 V (直流)
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1 件
净重	0.739
毛重	0.74
税率号	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ECLASS 8.0	27189241