

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4155.510 通用照明灯具

状态: 2025/12/13 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.510 - 通用照明灯具 带集成式运动传感器

带有绝缘塑料外壳、运动传感器和电源 110 - 240 V AC 50/60 Hz 的控制柜照明灯具。



## 特征

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 型号                       | SZ 4155.510                                 |
| 产品描述                     | 具有很高发光功率的紧装式 18 W 荧光灯。                      |
| 您的获益                     | 简单、快捷的安装                                    |
| 材料                       | 塑料  |
| 供货范围                     | 通用照明灯具<br>集成式移动报警器<br>照明灯泡<br>灯具盖板<br>包括固定件 |
| 额定功率                     | 18 W  |
| Ballast                  | 大跨距 EVG                                     |
| 连接方式                     | 通过连接器供电<br>通道布线（灯排结构）                       |
| Integrated motion sensor | 是的  |
| 照明灯泡                     | 紧凑型荧光灯，底座 2G11                              |
| 防护等级                     | I（保护接地）                                     |

# 特征

|             |  |
|-------------|--|
| 开关（型号）      | 整合式，开/关/移动报警器运行  |
| Light cover | 是的   |
| 灯具安装类型      | 用螺钉固定  |
| 额定相间冲击耐受电压  | 2500 V 交流  |
| 额定绝缘电压      | 250 V 交流   |
| 安装可能性       | 顶部框架 TS 水平型材：直接<br>TS, SE 垂直型材：带 TS 适配器角<br>顶部框架前后 SE 型材：带 TS 适配角支架<br>顶部框架侧面 SE 型材：直接<br>AE、CM、TP：带通用角支架<br>AE：带有内部扩装用轨 |
| 尺寸          | 宽度: 345 mm<br>高度: 95 mm<br>深度: 55 mm   |
| 工作温度范围      | -15 °C...45 °C   |
| 贮存温度范围      | -20 °C...70 °C   |
| 额定工作电压      | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| 包装单元        | 1 件  |
| 净重          | 0.696  |
| 毛重          | 0.877  |
| 税率号         | 94054990   |
| EAN         | 4028177679849  |
| ECLASS 8.0  | 27189241   |

# 批准

|    |          |
|----|----------|
| 批准 | CSA      |
|    | UL       |
|    | VDE      |
| 解释 | 符合性声明    |
|    | 符合性声明 UK |