

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4169.000 冲孔轨 23 x 23 mm

状态: 2026/6/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4169.000 - 冲孔轨 23 x 23 mm 用于 VX、TS、VX SE

用于通过额外的固定件安装在水平和垂直机柜型材上。



特征

型号	SZ 4169.000
材料	钢板
表面	镀锌
长度	295 mm
安装可能性	<p>在 VX 中，通过 TS 安装固定件安装在垂直和水平的机柜型材上</p> <p>在 VX SE 中，通过安装固定件安装在垂直机柜型材上，与 VX 适配器导轨搭配使用</p> <p>在 VX SE 中，通过安装固定件安装在水平型材上/顶板中，在深度方向上搭配 VX 适配轨道使用</p> <p>在垂直的机柜型材上：直接通过组合固定件 TS、通过用于 PS 兼容的适配轨，与固定角、固定件或组合固定件 PS 结合使用。</p> <p>在水平的机柜型材上：直接通过固定角、固定件或组合固定件 PS 安装</p>
适用于	<p>箱体类型: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 400 mm</p>
包装单元	12 件

特征

净重	2.052 kg
毛重	2.22 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	11.45 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	SZ 冲孔轨 23 x 23 mm, 用于 TS, SE, 用于机柜宽高深: 400 mm, 长度: 295 mm

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------