

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4638.800

托架式台面

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4638.800 - 托架式台面 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC

用于编程设备等等，可直接安装在门框中。在需要服务的情况下能快速翻下形成最大的放置面积，使用完成后折回即可节约空间。



特征

型号	PS 4638.800
产品描述	用于编程设备等等，可直接安装在门框中。在维修的情况下能快速翻下形成最大的放置面积，使用完成后折回即可节约空间。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
安置面积	宽度: 613 mm 深度: 400 mm
适合于门宽度	800 mm
安装可能性	在管状门框架上 用于平面安装
承载力	最大 300 N
安置面积	宽度: 613 mm 深度: 400 mm

特征

适用于	箱体类型: VX TS VX SE CM PC
包装单元	1 件
净重	4.69 kg
毛重	4.84 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	14.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	PS 托架式台面, 用于 VX、TS、VX SE、PC, 适用门宽: 800 mm
