


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100

PC 机柜系统

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.100 - PC 机柜系统 不锈钢

基于 VX SE 的 PC 机柜系统，采用不锈钢 1.4301，(AISI 304)。钢板 PC 独特的结构理念。实用的后门设计便于执行维修作业时进行操作。模制侧板和顶板、内部的透明门门锁和可上锁的键盘抽屉带来高安全性。



特征

型号	PC 4650.100
型式	不锈钢
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 后门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm 底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 显示器窗口：单片安全玻璃，4 mm
表面	拉丝，粒度 400
供货范围	箱体上面和侧面封闭 门的背面配有锁杆 透明门上方，里侧锁定 承板 键盘抽屉，前面可叠合，用于手掌鱼际垫和鼠标垫托板 锁芯，锁号 3524 E 门的背面配有锁杆 分段式底板

特征

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 630 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1 件
净重	115
毛重	120.5
EAN	4028177682016
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK