## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# PC 4650.150 PC 机柜系统

状态: 2025/11/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



NCLOSURES

**POWER DISTRIBUTION** 

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

#### PC 4650.150 - PC 机柜系统 不锈钢

基于 VX SE 的 PC 机柜系统,采用不锈钢 1.4301,(AISI 304)。钢板 PC 独特的结构理念。实用的后门设计便于执行维修作业时进行操作。模制侧板和顶板、内部的透明门门锁和可上锁的键盘抽屉带来高安全性。







#### 特征

型号	PC 4650.150
型式	不锈钢 带上部玻璃门、键盘抽屉和承板
材料	箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm 后门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm 底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm 显示器窗口:单片安全玻璃,4 mm
表面	拉丝,粒度 400

© Rittal 2025

### 特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭 门的背面配有锁杆 透明门上方,里侧锁定 承板 键盘抽屉,前面可叠合,用于手掌鱼际垫和鼠标垫托板 锁芯,锁号 3524 E 门的背面配有锁杆 分段式底板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 630 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1件
净重	98.5
毛重	100.8
EAN	4028177959491
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

## 批准

\ <del>-</del> 4\	* <del>-</del>
证书	表面

© Rittal 2025

## 批准

解释

符合性声明

© Rittal 2025

4