

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 4650.150

## PC 机柜系统

状态: 2026/2/9 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 4650.150 - PC 机柜系统 不锈钢

基于 VX SE 的 PC 机柜系统，采用不锈钢 1.4301, (AISI 304)。钢板 PC 独特的结构理念。实用的后门设计便于执行维修作业时进行操作。模制侧板和顶板、内部的透明门门锁和可上锁的键盘抽屉带来高安全性。



## 特征

型号	PC 4650.150
型式	不锈钢 带上部玻璃门、键盘抽屉和承板
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 后门：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm 底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 显示器窗口：单片安全玻璃, 4 mm
表面	拉丝, 粒度 400

# 特征

---

供货范围	箱体上面和侧面封闭 门的背面配有锁杆 透明门上方，里侧锁定 承板 键盘抽屉，前面可叠合，用于手掌鱼际垫和鼠标垫托板 锁芯，锁号 3524 E 门的背面配有锁杆 分段式底板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 630 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1 件
净重	98.5
毛重	100.8
税率号	94032080
EAN	4028177959491
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

---

# 批准

# 批准

---

证书

表面

---

解释

符合性声明