

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000

支撑条

状态: 2026/2/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。



特征

型号	TS 4697.000
产品描述	用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
技术数据	孔直径为 4.5 mm，以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	740 mm
VX 安装方式	In enclosure width/depth 800 mm
VX SE 安装方式	In enclosure width/depth 800 mm
AX 安装方式	In door width 800 mm, with cam lock
不锈钢 AX 安装方式	安装在门宽度 800 mm 处，带凸轮锁，配合门孔条使用
PC 安装方式	In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
TS 安装方式	In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level

特征

AE 安装方式	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
VX 底座安装方式	安装在底座宽度/深度 800 mm 处的护板上, 配合底座扩展角件使用
适用于	箱体类型: VX TS VX SE PC AX AE 宽度/深度: 800 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	20 件
净重	7.7
毛重	7.817
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	29.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177108172
E-Number Sweden	E3465253
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261