

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4945.000

## C 型安装角轨 30/15

状态: 2026/4/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4945.000 - C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715，用于 VX、TS、VX SE

通过额外的紧固件可直接加装在机柜的水平或垂直型材上。



## 特征

|           |  |
|-----------|--|
| 型号        | SZ 4945.000  |
| 材料        | 钢板   |
| 表面        | 镀锌   |
| 长度        | 755 mm   |
| 安装可能性     | 在 VX25 机柜型材内部安装平面上<br>在 TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.808 或用于 VX 兼容的适配轨<br>安装在 VX SE 机柜水平型材上，上下宽度方向<br>在 VX SE 水平机柜型材上，通过卡装螺母 8800.808 安装在深度方向的下方（无安装板）和上方<br>在水平的 TS 机柜型材上<br>安装在三件式 AX 宽度/深度方向。导轨需根据安装现场裁切至所需长度。 |
| VX 底座安装方式 | 安装在底座宽度 800 mm 处的护板上，配合支撑/间隔块使用  |
| AX 底座安装方式 | 安装在底座宽度 800 mm 处，配合内六角自攻螺钉使用   |

## 特征

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| 适用于                 | 箱体类型: VX<br>TS<br>AX3段式壁挂箱体<br>宽度/深度: 800 mm                           |
| 适用于                 | AX 底座系统<br>VX 底座系统   |
| 包装单元                | 6 件  |
| 净重                  | 3 kg   |
| 毛重                  | 3.21 kg  |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 12.6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| 关于PCF类别说明           | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明   |
| 税率号                 | 73269098   |
| ETIM 9              | EC000386   |
| ETIM 8              | EC000386   |
| ECLASS 8.0          | 27400602   |
| 产品描述                | SZ C型安装角轨 30/15 to EN 60 715, 用于 TS, SE, 用于机柜宽度/深度: 800 mm, 长度: 755 mm |

## 批准

---

|    |                 |
|----|-----------------|
| 解释 | PCF-declaration |
|----|-----------------|