
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4945.000 C 型安装角轨 30/15

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 4945.000 - C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE

通过额外的紧固件可直接加装在机柜的水平或垂直型材上。





特征

型号 型号	SZ 4945.000
材料	钢板
表面	镀锌
长度	755 mm
安装可能性	在 VX25 机柜型材内部安装平面上
	在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.808 或用
	于 VX 兼容的适配轨
	安装在 VX SE 机柜水平型材上,上下宽度方向
	在 VX SE 水平机柜型材上,通过卡装螺母 8800.808 安装在深度方向
	的下方(无安装板)和上方
	在水平的 TS 机柜型材上
	安装在三件式 AX 宽度/深度方向。导轨需根据安装现场裁切至所需长
	度。
VX 底座安装方式	安装在底座宽度 800 mm 处的护板上,配合支撑/间隔块使用
AX 底座安装方式	安装在底座宽度 800 mm 处,配合内六角自攻螺钉使用

© Rittal 2025

特征

适用于	箱体类型: VX
	TS
	AX3段式壁挂箱体
	宽度/深度: 800 mm
适用于	AX 底座系统
	VX 底座系统
包装单元	6件
净重	3
毛重	3.21
本型号(含包装)PCF(出厂前)	12.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177114616
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025