

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.250  
侧板，水平分段式

状态: 2025/12/10 (来源: [rittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

# VX 5301.250 - 侧板，水平分段式 用于 VX IT

侧板，水平分段式，用于 VX IT

## 特征

型号	VX 5301.250
产品描述	用于在单柜或者并联的情形下封闭 IT 机柜系统。
您的获益	<p>操作简单 无需工具即可插入和卸下侧壁 通过锁号为 3524 E 的安全锁锁定 集成的内部锁</p>
材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	<p>上面部分 下面部分 6 个安装角支架 2 个锁定件 包括固定件</p>
适用于	<p>箱体类型: VX IT 高度: = 2,000 mm 深度: = 1,000 mm</p>
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	18.1

# 特征

毛重	18.6
本型号（含包装）PCF（出厂前）	70.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
EAN	4028177950573
E-Number Sweden	E7282562
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101