


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.257

侧板，水平分段式

状态: 2026/6/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.257 - 侧板，水平分段式 用于 VX IT

侧板，水平分段式，用于 VX IT

特征

型号	VX 5301.257
产品描述	用于在单柜或者并联的情形下封闭 IT 机柜系统。
您的获益	操作简单 无需工具即可插入和卸下侧壁 通过锁号为 3524 E 的安全锁锁定 集成的内部锁
材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	上面部分 下面部分 6 个安装角支架 2 个锁定件 包括固定件
适用于	箱体类型: VX IT 高度: = 2,200 mm 深度: = 1,000 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	19.4 kg

特征

毛重	19.8 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	75.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
产品描述	Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm.