Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 5301.270 - 隔板,单件式,可推入用于 VX IT

用于 VX IT 的隔板用于插入悬置在两个 VX IT 机柜之间。



特征

| 型号 | VX 5301.270 |
|--------------------------|--|
| 产品描述 | 用于架装,可悬置在两个并联机柜之间。左侧和右侧角部分别带有一个直径为 40 mm 的钻孔,用于引入电缆束、管路等。可以使用随附的封闭罩封闭这些钻孔。 |
| 您的获益 | 可轻松滑动到位 |
| 材料 | 钢板,镀锌 |
| 供货范围 | 隔板 2 个封闭罩 |
| 适用于 | 箱体类型: VX IT 高度: = 2,000 mm 深度: = 1,000 mm |
| 安装操作说明 | 为了推入隔板,需要 3 mm 的串联间隙 |
| 说明 | 使用外部并柜连接件,3 mm 与一个并柜密封件结合时不能使用 安装前必须除去可能存在的密封件 |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | IP 20(针对已安装有盖罩的规格) |
| 包装单元 | 1件 |
| | |

© Rittal 2025 2

特征

| 净重 | 27 |
|------------------|----------------------------|
| 毛重 | 27.5 |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 104.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| 税率号 | 94039910 |
| EAN | 4028177954793 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

© Rittal 2025 3