


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

隔板，单件式，可推入

状态: 2026/4/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - 隔板，单件式，可推入用于 VX IT

用于 VX IT 的隔板用于插入悬置在两个 VX IT 机柜之间。



特征

型号	VX 5301.287
产品描述	用于架装，可悬置在两个并联机柜之间。左侧和右侧角部分别带有一个直径为 40 mm 的钻孔，用于引入电缆束、管路等。可以使用随附的封闭罩封闭这些钻孔。
您的获益	可轻松滑动到位
材料	钢板，镀锌
供货范围	隔板 2 个封闭罩
适用于	箱体类型: VX IT 高度: = 2,200 mm 深度: = 1,000 mm
安装操作说明	为了推入隔板，需要 3 mm 的串联间隙
说明	使用外部并柜连接件，3 mm 与一个并柜密封件结合时不能使用 安装前必须除去可能存在的密封件
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 20（针对已安装有盖罩的规格）
包装单元	1 件

特征

净重	29 kg
毛重	29.5 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	112.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated