## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





状态: 2025/11/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



## VX 5301.287 - 隔板,单件式,可推入用于 VX IT

用于 VX IT 的隔板用于插入悬置在两个 VX IT 机柜之间。



## 特征

型号	VX 5301.287
产品描述	用于架装,可悬置在两个并联机柜之间。左侧和右侧角部分别带有一个直径为 40 mm 的钻孔,用于引入电缆束、管路等。可以使用随附的封闭罩封闭这些钻孔。
您的获益	可轻松滑动到位
材料	钢板,镀锌
供货范围	隔板 2 个封闭罩
适用于	箱体类型: VX IT 高度: = 2,200 mm 深度: = 1,000 mm
安装操作说明	为了推入隔板,需要 3 mm 的串联间隙
说明	使用外部并柜连接件,3 mm 与一个并柜密封件结合时不能使用 安装前必须除去可能存在的密封件
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20(针对已安装有盖罩的规格)
包装单元	1件

© Rittal 2025 2

## 特征

净重	29
毛重	29.5
本型号(含包装)PCF(出厂前)	112.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177954878
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3