

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.300

隔板，单件式，可推入

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.300 - 隔板，单件式，可推入用于 VX IT

用于 VX IT 的隔板用于插入悬置在两个 VX IT 机柜之间。



特征

| | |
|--------------------------|--|
| 型号 | VX 5301.300 |
| 产品描述 | 用于架装，可悬置在两个并联机柜之间。左侧和右侧角部分别带有一个直径为 40 mm 的钻孔，用于引入电缆束、管路等。可以使用随附的封闭罩封闭这些钻孔。 |
| 您的获益 | 可轻松滑动到位 |
| 材料 | 钢板，镀锌 |
| 供货范围 | 隔板 2 个封闭罩 |
| 适用于 | 箱体类型: VX IT 高度: = 2,200 mm 深度: = 1,200 mm |
| 安装操作说明 | 为了推入隔板，需要 3 mm 的串联间隙 |
| 说明 | 使用外部并柜连接件，3 mm 与一个并柜密封件结合时不能使用 安装前必须除去可能存在的密封件 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 20（针对已安装有盖罩的规格） |
| 包装单元 | 1 件 |

特征

| | |
|------------------|---|
| 净重 | 33 kg |
| 毛重 | 34.5 kg |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 131.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明 |
| 税率号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, zinc-plated |