

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.010

空气导流板

状态: 2026/1/21 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

DK 5302.010 - 空气导流板 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



特征

型号	DK 5302.010
您的获益	用于有针对性地提高温控系统的能效 配备垂直刷条，用于在外部安装平面的安装角轨系统中进行无碰撞分隔。
使用范围	用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料	钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-HB 纤维刷条：塑料 PA6，不含卤素 刷条固定件：塑料 PVC，含卤素 盲板：塑料，防火性能：自熄灭，符合 UL 94 HB 标准，不含卤素
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 块垂直护板 2 块水平护板 4 个毛刷条 4 个蜂窝聚氨酯泡沫件 包括固定件

特征

安装操作说明	具有毛刷条的垂直护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。 带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上。 可选择将内嵌于分隔面中的 482.6 mm (19 寸) 安装截面与随附的遮盖板锁闭连接，用于安装其他扩装组件或用于引入电缆。注意特定产品的供货范围。
适用于	宽度: = 600 mm 高度: = 1,200 mm
包装单元	1 件
净重	0.001
毛重	0.001
税率号	73269098
EAN	4028177955257
E-Number Sweden	E7282582
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272