

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.014 空气导流板

状态: 2026/4/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.014 - 空气导流板 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



## 特征

型号	DK 5302.014
您的获益	用于有针对性地提高温控系统的能效 配备垂直刷条，用于在外部安装平面的安装角轨系统中进行无碰撞分隔。
使用范围	用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料	钢板 遮盖板：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 刷条：塑料，符合 UL 94-HB
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 块垂直护板 2 块水平护板 4 个毛刷条 4 个蜂窝聚氨酯泡沫件 包括固定件 6 块遮盖板，482.6 mm (19 寸)，1 U

# 特征

安装操作说明	<p>具有毛刷条的垂直护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。</p> <p>带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上。</p> <p>可选择将内嵌于分隔面中的 482.6 mm（19 寸）安装截面与随附的遮盖板锁闭连接，用于安装其他扩装组件或用于引入电缆。注意特定产品的供货范围。</p>
适用于	<p>宽度: = 800 mm</p> <p>高度: = 2,000 mm</p>
包装单元	1 件
净重	8.26 kg
毛重	8.48 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	33.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
产品描述	Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 800x2000 mm, RAL 9005