Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.025 组合安装轨

状态: 2025/11/2 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 5302.025 - 组合安装轨 用于 VX 、VX IT、TX CableNet

C 形安装角轨组合,用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆 夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上,并进行应力消除。

特征

型号	VX 5302.025
产品描述	C 型安装角轨组合,用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上,并进行应力消除。
您的获益	可安装在机柜框架的内侧和外侧
使用范围	用于已穿到 VX 框架式机架上的电缆的电缆穿引和应力消除
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	直接拧接在机柜框架垂直梁之间
适用于	箱体类型: VX VX IT 宽度: = 1,200 mm 深度: = 1,200 mm
适合于宽度	1,200 mm
包装单元	4件
净重	2.8
毛重	3.16
本型号(含包装)PCF(出厂前)	11.5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

特征

关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177952577
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3