


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.032**

**滑轨，2 U，固定安装，重型式**

状态: 2025/5/3 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.032 - 滑轨，2 U，固定安装，重型式 用于 VX IT

用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。



## 特征

型号	VX 5302.032
产品描述	侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
您的获益	调整所需的 19 寸平面间距后，直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
使用范围	用于固定前后 19" 的安装平面 支承重物
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
承载力	2000 N 静态
说明	每一面的有效支托平面 35 mm
安装可能性	适用于 19" 标准安装角规：平面距离 520/545 mm 适用于 19" 动载版安装角规：平面距离 500/525 mm
包装单元	2 件
净重	1.76

# 特征

---

毛重	1.76
税率号	73269098
EAN	4028177952614
E-Number Sweden	E7282592
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261