Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5302.034 滑轨,2U,固定安装,重型式

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 5302.034 - 滑轨, 2 U, 固定安装, 重型式用于 VX IT

用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。



特征

型号	VX 5302.034
产品描述	侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
您的获益	调整所需的 19 寸平面间距后,直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
使用范围	用于固定前后 19" 的安装平面 支承重物
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
承载力	2000 N 静态
说明	每一面的有效支托平面 35 mm
安装可能性	适用于 19" 标准安装角规:平面距离 720/745 mm 适用于 19" 动载版安装角规:平面距离 700/725 mm
包装单元	2件
净重	2.36

© Rittal 2025

特征

毛重	2.56
本型号(含包装)PCF(出厂前)	9.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177952638
E-Number Sweden	E7282594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3