

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.034

## 滑轨，2 U，固定安装，重型式

状态: 2026/2/10 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

# VX 5302.034 - 滑轨，2 U，固定安装，重型式 用于 VX IT

用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。



## 特征

型号	VX 5302.034
产品描述	侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
您的收益	调整所需的 19 寸平面间距后，直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
使用范围	用于固定前后 19" 的安装平面 支承重物
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
承载力	2000 N 静态
说明	每一面的有效支托平面 35 mm
安装可能性	适用于 19" 标准安装角规：平面距离 720/745 mm 适用于 19" 动载版安装角规：平面距离 700/725 mm
包装单元	2 件
净重	2.36

# 特征

毛重	2.56
本型号（含包装）PCF（出厂前）	9.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177952638
E-Number Sweden	E7282594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261