

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.035

滑轨, 1 U, 深度可调

状态: 2026/1/29 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.035 - 滑轨, 1 U, 深度可调 用于 VX IT、TE、TX CableNet

安装在前后固定平面之间。



特征

型号	DK 5302.035
您的获益	无需工具, 节省时间的单人安装, 从机柜前侧开始 EIA 系统孔的所有三个固定孔用于固定安装组件。 也可以直接固定在 TE 8000 的 482.6 mm (19") 的系统孔中
使用范围	用于安装在前安装平面上 支承重物 用于调整个性化 19" 平面间距
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架 用于 19" 标准安装角轨 用于 19" 动态安装角轨
承载力	1500 N

特征

说明	每一面的有效支托平面 25 mm
适用于	箱体类型: VX IT TE TX CableNet
层面间距	600 - 825 mm
包装单元	2 件
净重	2.86
毛重	3.06
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	11.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177952645
E-Number Sweden	E7282595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261