


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19 英寸电缆桥架，可调深度

状态: 2026/5/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.042 - 19 英寸电缆桥架，可调深度

电缆桥架可在 19" 安装平面内提供集成的电缆布线方案，实现机柜内部前后安装平面间的电缆引导。

特征

型号	IT 5302.042
产品描述	它提供便捷的集成式理线方案，可在机柜内部的前后 19" 安装平面之间实现走线管理。
您的获益	正面电缆入口采用毛刷条进行隔热 背部扩展时，实现配线层与组件间的直接布线；在后置开关安装时，实现最佳电缆布线 电缆桥架可无级拉出，实现深度完全可调 通过封堵过渡处防止非预期气流 向上开口设计，便于在即使电缆已敷设的情况下进行后期改装 电缆桥架可向上扩展 1U，通过加装带毛刷条的电缆导入面板实现
材料	钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-V0
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	电缆桥架 刷条
安装可能性	用于固定前后 19" 的安装平面
层面间距	500 - 750 mm
高度单位	1 U
承载力（静态）	150 N
适用于	用于不受机柜影响的独立安装

特征

说明	紧固材料需单独订购
包装单元	1 件
净重	6.8 kg
毛重	7.239 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	PCF-Wert 18,78 kg Co ² e
税率号	73269098
产品描述	19 英寸电缆桥架, 可调深度, 500 - 750 mm, RAL 9005