

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.043

## 电缆槽，深度可调

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - 电缆槽，深度可调 用于 VX IT、TE 8000

用于在前后安装区域之间进行有保护的电缆布线。



## 特征

型号	DK 5302.043
产品描述	用于在前后安装区域之间进行有保护的电缆布线。
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
安装可能性	VX IT 标准型机柜的安装角轨系统 TX CableNet 安装角轨系统 TS IT 安装角轨系统
Installation position in 19" area	VX IT 标准型：最小 510 mm - 最大 710 mm，带替代固定件 415 mm - 615 mm TX CableNet：最小 510 mm - 最大 710 mm，带替代固定件 415 mm - 615 mm TS IT：最小 510 mm - 最大 710 mm，带替代固定件 415 mm - 615 mm
长度	350: 550 mm
包装单元	1 件

# 特征

---

净重	1.74 kg
毛重	1.94 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	7.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
产品描述	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005