Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5302.051

电缆槽

状态: 2025/11/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 5302.051 - 电缆槽 用于 VX IT、TX CableNet、Data Rack

电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。

特征

型 号	DK 5302.051
产品描述	用于隐蔽铺设电缆的电缆槽。可随时便捷地通过铰链连接的电缆槽盖铺设电缆,槽盖可拆卸。可以从电缆槽内部或背板将电缆穿引至箱体。随附于理线槽的电缆固定杆可插入手指形理线架,从而辅助电缆导入。该电缆槽也可选择采用螺栓进行连接。为优化空气导流,可与用于 VX IT 的毛刷套件组合使用。
您的获益	无需工具,快速固定简单安装 根据 U 铺设电缆使得布局紧密 背靠背并柜连接 可使用电缆槽作为隔离元件,用于避免在冷通道封闭内出现空气短路 可闭锁的电缆固定螺栓与 1 U 安装标准的元件匹配
材料	钢板 塑料,根据 UL94-HB
颜色	RAL 9005
供货范围	电缆槽 2 块盖板 14 个指形理线架,6 U 10 个电缆固定片 包括固定件
高度单位	38 U
 说明	在 VX IT 机柜内部对称安装时,与 19 英寸动态版安装角轨不能组合;对于不对称的内部安装,只能单侧安装。

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 109.5 mm
	深度: 314.5 mm
	长度: 1,699 mm
适用于	箱体类型: VX IT
	TE 8000
	Data Rack
	TX CableNet
	宽度: = 800 mm
	高度: = 1,800 mm
	= 1,900 mm
	= 2,000 mm
适合于宽度	800 mm
包装单元	1件
净重	7.4
毛重	7.98
本型号(含包装)PCF(出厂前)	30.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177958579
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

© Rittal 2025