Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.111

深度支撑条

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 5302.111 - 深度支撑条 用于 482.6 mm (19∑) 安装角轨

L型安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。

特征

型号 	VX 5302.111
型式	用于 VX IT 19 寸标准安装角轨
产品描述	用于支承19英寸安装角轨。
您的获益	最高 15,000 N 的超高承重能力。
	通过优化重量分布提高稳定性
	可进行对称或不对称扩装
	为单侧非对称(侧边交错)的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌
	安装液体冷却机组 (LCU)
	最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨,用于扩装 21 寸、23 寸或 24
	寸组件
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	深度支撑条
	包括固定件
	4个深度支撑条(2个在上方,2个在下方)
安装操作说明	为了在深度 >1000 mm,宽度 > 600 mm 的机柜中固定安装角轨,需
	要用于 VX IT 的支承导轨
适用于	箱体类型: VX IT,标准版
	宽度: > 600 mm
	深度: = 1,000 mm

© Rittal 2025

特征

净重	8.8
毛重	9.1
本型号(含包装)PCF(出厂前)	34.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177955493
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

批准

解释 制造商声明

© Rittal 2025