

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.167

横梁

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.167 - 横梁 用于 VX IT 19" 安装角轨

用于在800 mm宽的VX IT网络/服务器机柜底部动载版482.6 mm（19"）安装角规的深度和宽度可变安装。

特征

型号	VX IT 5302.167
型式	用于 VX IT 19 寸标准安装角轨
产品描述	用于将英寸标准安装角轨宽度可变地固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜中。
您的获益	可进行对称或不对称扩装 为单侧非对称（侧边交错）的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌安装液体冷却机组 (LCU) 最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨，用于扩装 21 寸、23 寸或 24 寸组件 用于提高内置的机柜温控系统能效，通过导风板镶合以寸为单位的安装平面四周区域，用于更有针对性地使用冷却气流并减少废气流
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
承载力	4000 N
安装操作说明	直接固定到机柜框架上 此外，还需要用于 VX IT 19" 安装角规 5302169 的安装角支架，以便将安装角规螺栓固定在横梁上。
适用于	宽度: = 800 mm
包装单元	2 件

特征

净重	3.6 kg
毛重	3.82 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	14.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	横梁, 用于 VX IT 标准型安装角轨, 482.6 mm (19"), 用于从不同深度和宽度固定到 800 mm 宽的机柜中