

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5329.131

VX IT 网络/服务器机柜

状态: 2026/5/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5329.131 - VX IT 网络/服务器机柜 带玻璃门，防护等级 IP 55，带 19 寸标准安装角轨

VX IT 网络/服务器机柜，封闭型，用于直接为机柜控温。用 19 英寸标准安装角轨将内部扩装为 19 英寸，安装角规拥有防护等级最高为 IP 55 的不同尺寸型号。



特征

| | |
|----------------|---|
| 型号 | VX 5329.131 |
| 材料 | 钢板 铝 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm 前门：铝材，厚度 1.25 mm 后门：钢板，厚度 1.5 mm |
| 表面 | 箱体架：浸涂底漆 内部扩装：喷漆 后门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层 前门：铝质，阳极氧化处理/喷漆处理 |
| General colour | RAL 7035 |

特征

| | |
|----------------------------------|--|
| 颜色 | 机柜框架、后门和顶盖：RAL 7035 前门：垂直型材，银色和 RAL 9005 水平型材 内部扩装：RAL 9005 手柄和铰链：RAL 9005 |
| 供货范围 | VX 箱体框架 带门和顶板 前面用铝质透明门，180° 铰链 钢板后门，闭合式，单件式，130° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 安装角轨，482.6 mm (19") 顶板，单件式，封闭式 底部槽型件，带底板，多段式，封闭式 并柜密封件和密封件用于底板（随附） 12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附） 25 个内六角圆头螺钉，导电（随附） IPPC 托盘 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm |
| 高度单位 | 42 U |
| 高度单位 | 42 U |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面 | 87 mm / 435 mm |
| Instalation position in 19" area | 前面 |
| 19" 固定件 | 安装支架螺丝固定在框架的顶部和底部 |
| 型式 | 标准型 |
| 顶板规格 | 单件式，封闭式 |
| 后门设计 | 钢板门，闭合式，单件式，130° 铰链 |
| 前门设计 | 铝质透明门，封闭式，单件式，180° 铰链 |
| 安装角规规格 | 19" 标准安装角规，用于 VX IT 中 |

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 底板规格 | 底部槽型件，带底板，多段式，封闭式 |
| 19" 角轨 | 前面 |
| 角规位置 | 19" 层面，前 |
| 承载力 | 7,500 N |
| 每个机柜的最大承载力（静载）符合 UL 2416 | 6,000 N |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时，防护等级为 IP 55 |
| 说明 | 根据安装方式和地点的不同，机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 76.8 kg |
| 毛重 | 78 kg |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 199.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 产品描述 | VX IT, 19" mounting angles, standard, front, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 600 mm, 42 HE, IP 55 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

批准

证书

表面

防护等级

解释

制造商声明

符合性声明

符合性声明 UK