

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.150

PC 机柜系统

状态: 2026/2/9 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



# PC 5366.150 - PC 机柜系统

用于安全放置所有 PC 组件，如显示器、PC 和键盘等。操作极为方便，设计时尚。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止他人未经许可擅自操作。



## 特征

|                |   |
|----------------|---|
| 型号             | PC 5366.150   |
| 型式             | 带上部玻璃门、键盘铰链翻板和承板  |
| 产品描述           | 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止未经许可擅自操作等行为。 |
| 材料             | 箱体、门、后门、组装区、托板：钢板<br>手柄、装饰性护板：塑料<br>门护板：铝<br>检视窗用玻璃：单片钢化玻璃                                |
| 表面             | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹   |
| General colour | RAL 7035  |
| 颜色             | 箱体、门、装饰性护板、托板：RAL 7035<br>手柄：RAL 7015<br>显示器窗口，门的中间部分：RAL 7015                            |

# 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 供货范围                      | 箱体, 门, 后门<br>底板<br>透明门, 上方<br>键盘翻板<br>承板 |
| 尺寸                        | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,600 mm<br>深度: 636 mm |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55                                    |
| 防护等级 NEMA                 | NEMA 12                                  |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准        | 类型 1<br>类型 12                            |
| 键盘最大尺寸 (宽x高x深)            | 497 x 50 x 250 mm<br>497 x 60 x 200 mm   |
| 基本材料                      | 钢板                                       |
| 包装单元                      | 1 件                                      |
| 净重                        | 85.5                                     |
| 毛重                        | 88                                       |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前)       | 373.4 kg CO2 eq (Cat B)                  |
| 关于PCF类别说明                 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明           |
| 税率号                       | 94032080                                 |
| EAN                       | 4028177959460                            |
| ETIM 9                    | EC002502                                 |
| ECLASS 8.0                | 27180501                                 |

# 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面                 |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK  |