

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.300

PC 机柜系统

状态: 2026/6/20 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.300 - PC 机柜系统

用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。舒适的操作和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止未经许可擅自操作等行为。

特征

型号	PC 5366.300
型式	带上部玻璃门、键盘抽屉、小型组装区和承板
产品描述	用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止未经许可擅自操作等行为。
材料	箱体、门、后门、组装区、托板：钢板 手柄、装饰性护板：塑料 门护板：铝 检视窗用玻璃：单片钢化玻璃
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 组装区，托板：经粉末涂层
颜色	箱体、门、装饰性护板、托板：RAL 7035 手柄：类似 RAL 9006 显示器窗口，门的中间部分：RAL 7015
供货范围	箱体，门，后门 透明门，上方 小型组装区 键盘抽屉 承板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 636 mm

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
键盘最大尺寸 (宽x高x深)	480 x 70 x 260 mm
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	93.5 kg
毛重	95.5 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180501
产品描述	PC机柜, 600W*1600H*636Dmm,小安装区域

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK