
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## DK 5501.450 滑轨,1U,固定安装

状态: 2025/12/10 (来源: rittal.com/tw-zh)



# DK 5501.450 - 滑轨,1 U,固定安装 用于 VX IT、TS IT、TX CableNet

安装在前后固定平面之间。

#### 特征

	DK 5501.450
产品描述	侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
您的获益	调整所需的 19 寸平面间距后,直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔 中
使用范围	用于安装在前安装平面上 支承重物
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between mounting levels	745 mm
长度	675 mm
安装可能性	用于 19" 标准安装角轨
安装操作说明	安装之前,必须对 VX IT 中 19" 的层间距作相应调整
承载力	800 N,静态
说明	每一面的有效支托平面 35 mm
支托平面	宽度: 35 mm
适用于 	箱体类型: VX IT TS IT

© Rittal 2025

### 特征

包装单元	2件
净重	1.8
毛重	2.02
本型号(含包装)PCF(出厂前)	7.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679009
E-Number Sweden	E7239695
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025