Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5501.480 滑轨,1U,深度可调

状态: 2025/11/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 5501.480 - 滑轨,1 U,深度可调 用于 VX IT、TE、TX CableNet

安装在前后固定平面之间。





特征

DK 5501.480
无需工具,节省时间的单人安装,从机柜前侧开始 EIA 系统孔的所有三个固定孔用于固定安装组件。 也可以直接固定在 TE 8000 的 482.6 mm (19") 的系统孔中
用于安装在前安装平面上 支承重物 用于调整个性化 19" 平面间距
钢板
镀锌
包括固定件
前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
1500 N
每一面的有效支托平面 25 mm

© Rittal 2025

特征

适用于	箱体类型: TS IT
	VX IT
	TE
	TX CableNet
层面间距	600 - 900 mm
包装单元	2件
净重	3.2
毛重	3.74
税率号	73269098
EAN	4028177679030
E-Number Sweden	E7239697
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3