


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.615

承板 2 U, 固定安装

状态: 2026/1/31 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.615 - 承板 2 U, 固定安装

承板 2 U, 固定安装, 用于在 19" 系统孔上固定。承载力: 25 kg。



特征

型号	DK 5501.615
型式	英制
产品描述	用于安装在一个 19" 固定平面上。
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
承载力	25 kg 静态平面负荷
说明	不能与伸缩轨结合使用。
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 250 mm
包装单元	1 件
净重	2.078
毛重	2.125

特征

本型号（含包装）PCF（出厂前）	9.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679054
E-Number Sweden	E7239584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261