

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

承板，固定安装

状态: 2026/5/6 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - 承板，固定安装用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

固定安装在两个 19" 固定平面之间。

特征

型号	DK 5501.655
您的获益	无需工具，节省时间的单人安装
使用范围	可调深度适应各种层面间距
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
安装可能性	前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架
使用范围	若层间距较大，需要减小预组装层间距；承重能力 50 kg。
承载力	50 kg
尺寸	宽度: 484 mm
适用于	箱体类型: VX IT TS IT TE TX CableNet
层面间距	400 - 600 mm
包装单元	1 件
净重	4.5 kg

特征

毛重	4.82 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	25 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	承板 50kg D400-600