

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 5501.675 承板，可抽出

状态: 2026/2/6 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

# DK 5501.675 - 承板，可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

安装在两个 19" 固定平面之间。



## 特征

型号	DK 5501.675
产品描述	用于在两个 19" 固定平面之间，在 19" 安装角轨或 19" 安装框架中进行安装。
您的获益	无需工具，节省时间的单人安装，从机柜前侧开始 自锁 完全拉出
使用范围	可调深度适应各种层面间距
材料	钢板
表面	底板：涂漆 滑动伸缩轨/安装套件：镀锌
颜色	RAL 9005
供货范围	带孔承板 滑动伸缩轨配安装套件 包括固定件

# 特征

使用范围	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
承载力	50 kg
尺寸	宽度: 419 mm 深度: 500 mm
适用于	箱体类型: VX IT TS IT TE TX CableNet
层面间距	400 - 600 mm
包装单元	1 件
净重	5.9
毛重	6.14
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	23.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679115
E-Number Sweden	E7239594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261