### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 5501.685 承板,可抽出

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



# DK 5501.685 - 承板,可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

安装在两个19∑固定平面之间。



### 特征

型号	DK 5501.685
产品描述	用于在两个 19" 固定平面之间,在 19" 安装角轨或 19" 安装框架中进 行安装。
您的获益	无需工具,节省时间的单人安装,从机柜前侧开始 自锁 完全拉出
使用范围	可调深度适应各种层面间距
材料	钢板
表面	底板:涂漆 滑动伸缩轨/安装套件:镀锌
颜色	RAL 9005
供货范围	带孔承板 滑动伸缩轨配有安装套件 包括固定件
承载力	50 kg

© Rittal 2025

#### 特征

尺寸	宽度: 419 mm
	深度: 700 mm
适用于	箱体类型: VX IT
	TS IT
	TE
	TX CableNet
层面间距	600 - 900 mm
包装单元	1件
净重	7.953
毛重	8.52
本型号(含包装)PCF(出厂前)	32.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679122
E-Number Sweden	E7239595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3