


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.695

### 承板，固定安装

状态: 2026/1/30 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

# DK 5501.695 - 承板，固定安装 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

固定安装在两个 19" 固定平面之间。



## 特征

型号	DK 5501.695
您的获益	无需工具，节省时间的单人安装
使用范围	可调深度适应各种层面间距
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
安装可能性	前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架
使用范围	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
承载力	100 kg
尺寸	宽度: 484 mm

# 特征

适用于	箱体类型: VX IT TS IT TE
层面间距	400 - 600 mm
包装单元	1 件
净重	5.427
毛重	5.73
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	21 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679139
E-Number Sweden	E7239589
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261