


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.815

用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

状态: 2025/12/7 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.815 - 用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | DK 5501.815 |
| 产品描述 | 如果外侧安装平面已安装母线系统，用周围的刷条进行分割，不会发生冲突。 |
| 使用范围 | 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。 |
| 材料 | 钢板 遮盖板：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 刷条：塑料，符合 UL 94-HB |
| 表面 | 喷漆 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 2 块垂直护板 2 块水平护板 4 个毛刷条 4 个蜂窝聚氨酯泡沫件 包括固定件 6 个遮盖板，1 U |

特征

| | |
|-----------------|--|
| 安装操作说明 | 具有毛刷条的垂直护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。 带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上。 |
| 适用于 | 宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 7.679 |
| 毛重 | 8.02 |
| 税率号 | 73269098 |
| EAN | 4028177679184 |
| E-Number Sweden | E7239699 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |