Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






DK 5501.835 用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 5501.835 - 用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



特征

型号	DK 5501.835
产品描述	如果外侧安装平面已安装母线系统,用周围的刷条进行分割,不会发 生冲突。
使用范围	用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料	钢板 遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素 刷条:塑料,符合 UL 94-HB
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 块垂直护板2 块水平护板4 个毛刷条4 个蜂窝聚氨酯泡沫件包括固定件6 个遮盖板,1 U

© Rittal 2025

特征

安装操作说明	具有毛刷条的垂直护板用于分割,可安装在前部和后部 19"型材安装角轨上。带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19"型材安装角轨上.
适用于	宽度: 800 mm 高度: 2,200 mm
包装单元	1件
净重	8.74
毛重	9.2
税率号	73269098
EAN	4028177679207
E-Number Sweden	E7239701
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3