
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5502.010 风扇板

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 5502.010 - 风扇板 用于 VX IT、TS IT、TX CableNet

视具体型式而定,用于对 VX IT、TS IT 或 TE 8000 进行有效通风。

特征

型号 	DK 5502.010
产品描述	用于主动式通风:可以选择加装风扇扩展单元。
使用范围	用于安装集成在顶板中的开口
颜色	RAL 7035
供货范围	1 个风扇单元
	2 个风扇
	1 个温度调节器
	连接电缆,开放式
	包括固定件
每个风扇的气流量 (自由送风)	160/180
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸	宽度: 200 mm
	高度: 59 mm
	深度: 550 mm
风扇气流量(自由送风)	1514
安装可能性	在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 VX IT 内: 600 x 600 / 600 x 800 /
	600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
	在以下宽x深的 TS IT 内: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x
	1200 / 800 x 600
说明	所规定的声压等级所指为第一个风扇
	通过分配盒或各个国家专用的连接插头连接
每个风扇的噪声等级	37 dB(A)

© Rittal 2025

特征

适用于	箱体类型: VX IT
	TSIT
	TX CableNet
工作温度范围	5 °C55 °C
包装单元	1件
净重	3.027
毛重	3.3
税率号	84149000
EAN	4028177679245
ECLASS 8.0	27189272

批准

解释 符合性声明 UK