

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.115

## 电缆导钩

状态: 2026/1/16 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.115 - 电缆导钩 用于 VX IT

涉及到 U 的电缆铺设。

## 特征

型号	DK 5502.115
型式	用于 VX IT 19 寸标准安装角轨
产品描述	用于以 1 U 递增的方式依次结构化将电缆穿引至 19 寸安装平面中。
您的获益	直接啮合卡入至 19 寸安装角轨中实现简便和无工具的装配
材料	塑料, 根据 UL 94-V0
颜色	RAL 9005
安装可能性	如果要安装在安装角轨上, 则可以正面或侧面安装在前后安装角轨上
说明	电缆铺设可与空气导流板组合
尺寸	宽度: 14 mm 长度: 261 mm
高度单位	6 U
包装单元	14 件
净重	0.784
毛重	0.937
税率号	39269097
EAN	4028177679290
E-Number Sweden	E7239801
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703