

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.225

电缆管理板带缆导引固定格

状态: 2026/1/30 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.225 - 电缆管理板带电缆导引固定格 用于水平电缆管理

用电缆导引固定格水平分路转接电缆，打开单个的电缆导引固定格便能方便地修正和扩展布线。

特征

型号	DK 5502.225
产品描述	用 5 个电缆导引固定格水平铺设转接电缆。打开单个固定格可以轻松地改动和扩展缆线。
材料	嵌板：钢板，喷漆 电缆导引固定格：塑料
Depth of bars	100 mm
Number bars per U	5
尺寸	宽度: 482.6 mm
高度单位	1 U
包装单元	1 件
净重	0.5
毛重	0.632
本型号（含包装）PCF（出厂前）	2.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177679337
E-Number Sweden	E7239788
ETIM 9	EC002624

特征

ECLASS 8.0

27189265