## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5503.790 网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)



# DK 5503.790 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。不进行 19" 内部扩装可用作空柜,用于个性化 扩装为不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号。

#### 特征

型号 	DK 5503.790
材料	—————————————————————————————————————
	铝
表面	—————————————————————————————————————
	内部扩装: 浸涂底漆
	门和顶盖: 浸涂底漆,粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体框架和平板件: RAL 7035
供货范围	箱体架 TS 8 带门和顶板
	前面用铝质透明门 (180°)
	钢板后门,180°铰链
	前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
	顶板,单件式,封闭式
	底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
	并柜密封件和密封件用于底板(随附)
	连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)
	12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
	50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
	IPPC 托盘

© Rittal 2025 2

## 特征

尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 1,200 mm
	深度: 800 mm
Design doors	封闭,IP 55
19" 角轨	无 19" 内部配件
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55
说明	根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况
	下有所不同
	在机柜高度x深度: 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x
	1200 mm 时,可选择性地提供合适的侧板,并且交付时已安装在机
	柜上
基本材料	铝
包装单元	1件
净重	72
毛重	75.8
EAN	4028177702820
E-Number Sweden	E7239934
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# 批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面 防护等级

© Rittal 2025 3

# 批准

解释

符合性声明

© Rittal 2025

4