


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5510.120

网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2026/2/6 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5510.120 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装角轨

TS IT，闭合的，用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19"，用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。



特征

型号	DK 5510.120
材料	钢板 铝 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部扩装：RAL 9005

特征

供货范围	箱体架 TS 8 带门和顶板 前面用铝质透明门, 180° 铰链 前/后门锁具: 舒适手柄, 用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上 间隔垫片, 高 50 mm, 用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方, 用于被动通风 (随附)。对于不带开口的版本, 无需使用。 连接配件, 用于带有接地点的电位平衡装置 (随附) 12 x 19 寸紧固件 1 U, 触点式 (随附) 50 个内六角圆头螺钉, 导电 (随附) IPPC 托盘 多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板 钢板后门, 闭合式, 垂直分段, 180° 铰链
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 1,200 mm
高度单位	42 U
高度单位	42 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	144 mm / 308 mm
层面间距 (供货状态下)	745 mm
Design doors	封闭式
19" 角轨	安装角轨, 482.6 mm (19")
承载力	15,000 N
说明	根据安装方式和地点的不同, 机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	96.5

特征

毛重	103.2
EAN	4028177678569
E-Number Sweden	E7239544
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	符合性声明
