


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5512.131

网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5512.131 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，防护等级 IP 55，带 19" 安装框架

TS IT，闭合的，用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19"，用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号。

特征

型号	DK 5512.131
材料	钢板 铝 带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门
表面	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部扩装：RAL 9005
供货范围	箱体架 TS 8 带门和顶板 前面用铝质透明门，180° 铰链 钢板后门，180° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 顶板，单件式，封闭式 底部槽型件，带底板，多段式，封闭式 两个 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调 并柜密封件和密封件用于底板（随附） 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附） 12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附） 50 个内六角圆头螺钉，导电（随附） IPPC 托盘

特征

尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,200 mm 深度: 800 mm
高度单位	47 U
高度单位	47 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	147 mm / 105 mm
层面间距（供货状态下）	545 mm
Design doors	封闭, IP 55
19" 角轨	安装框架, 482.6 mm (19")
承载力	15,000 N
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时, 防护等级为 IP 55
说明	根据安装方式和地点的不同, 机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 在机柜高度x深度: 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时, 可选择性地提供合适的侧板, 并且交付时已安装在机柜上
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	110
毛重	120
EAN	4028177706170
E-Number Sweden	E7239867
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面 防护等级
解释	符合性声明